


# Povezovalni kabel NEBV-S1W37-K-5-LE37

Številka dela: 539247

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Področje uporabe                             | samo za večpolni priključek ventilskega otoka VTSA/VTSA-F |
| V skladu s standardom                        | DIN 47100                                                 |
| Oznaka linije                                | z nosilcem ploščic                                        |
| Teža izdelka                                 | 1410 g                                                    |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave                                    |
| Električni priključek 1, zasnova             | ograta oblika                                             |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | doza                                                      |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | pod kotom                                                 |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | Sub-D                                                     |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 37                                                        |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 37                                                        |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | 3 x vijak M4                                              |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote                                       |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | kabel                                                     |
| Električni priključek 2, priključna tehnika  | odprt konec                                               |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 37                                                        |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile  | 37                                                        |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 V...30 V                                                |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C             | 2 A                                                       |
| Odpornost proti udarni napetosti             | 1 kV                                                      |
| Dolžina kabla                                | 5 m                                                       |
| Lastnost voda                                | Standardno                                                |
| Preskusni pogoji vodnika                     | preskusni pogoji na zahtevo                               |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov   | 51 mm                                                     |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 128 mm                                                    |
| Premer kabla                                 | 12.8 mm                                                   |
| Zgradba kabla                                | 37 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                 |
| Nazivni prečni prerez vodnika                | 0.34 mm <sup>2</sup>                                      |
| Stopnja zaščite                              | IP65<br>NEMA 4                                            |
| Napotek glede stopnje zaščite                | v montiranem stanju                                       |
| Temperatura okolice                          | -5 °C...50 °C                                             |

| Značilnost                               | Vrednost                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)     | v skladu z direktivo EU RoHS      |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS       |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B2-L                    |
| Napotek glede materialov                 | V skladu z RoHS                   |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Material kablanskega plašča              | TPE-U(PUR)                        |
| Barva kablanskega plašča                 | siva                              |
| Material ohišja                          | PA                                |
| Material izolacijskega ovoja             | PVC                               |