

Vrtilni razdelilec GF-1/4-2

Številka dela: 539288

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	8 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni nazivni pretok 1,1-2,1	1250 l/min 2020 l/min
Največja vrtilna hitrost	300 1/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Pri delovanju z vodo uporabite filter 5 µm možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Največja aksialna sila	100 N
Največja radialna sila	300 N
Teža izdelka	2950 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana
Material gredi	visoko legirano jeklo