


Multipol CPV14-VI-P4-1/8-C

Številka dela: 539499

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS |
| Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| Protieksplzijska zaščita | con a 1 (ATEX) Con a 1 (IEC-EX) Con a 1 (UKEX) con a 2 (ATEX) con a 2 (IEC-EX) con a 21 (ATEX) con a 21 (IEC-EX) Con a 21 (UKEX) con a 22 (ATEX) con a 22 (IEC-EX) |
| Pristojni organ za izdajo certifikata | IECEx TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| Kategorija ATEX, plin | II 2G |
| Kategorija ATEX, prah | II 2D |
| Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin | Ex eb IIC Gb |
| Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah | Ex tb IIIC Db |
| Temperatura okolice Ex | -10 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teža izdelka | 650 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material tesnil | NBR |
| Material plošče | Gnetna aluminijeva zlitina |