



Filter-regulator LFR-1/8-DB-7-5M-MINI

Številka dela: 539687

FESTO

Izstopni tlak maks. 7 bar, z manometrom, stopnja filtriranja 5µ.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------|---|
| Velikost | Mini |
| Širina | 44 mm |
| Serija | DB |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Stopnja filtriranja | 5 µm |
| Izpust kondenzata | vrtljiv ročno |
| Konstruktivna zgradba | Filter-regulator z manometrom |
| Regulator | s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 10 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,5 bar |
| Normalni imenski pretok | ≥ 500 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini |
| Temperatura medija | -5 ... 50 °C |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 200 g |
| Način pritrditve | po izbiri: Vgradnja voda s skoznjo izvrtino z montažnim kotnikom |
| Priključek manometra | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacija o materialu, vrtljiv gumb | POM |
| Informacije o materialu filtra | PE |
| Informacije o materialu ohišja | Ojačan PA |
| Informacije o materialu lončka | PC |