

**Vtičnica**  
**MSSD-C-M16**  
Številka dela: 539709

**FESTO**



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	50
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	38 g
Električni priključek	3-polni doza, kotna oblika Oblika A v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika
Kabelski navojni priključek	M16
Dovoljen premer kabla	6 mm...8 mm
Prečni prerez priključka	1.5 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...115 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Material tesnil	HNBR