

# Vtičnica MSSD-E-M12

Številka dela: 539711

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	50
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M3
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	11 g
Električni priključek 1	kotna doza, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...300 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	6 A
Kabelski navojni priključek	M12
Dovoljen premer kabla	4 mm...6 mm
Prečni prerez priključka	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...115 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material tesnil	HNBR