

Vtičnica MSSD-EB-M12

Številka dela: 539712

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	50
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	11 g
Električni priključek	3-polni doza, kotna oblika Oblika C v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika
Kabelski navojni priključek	M12
Dovoljen premer kabla	4 mm...6 mm
Prečni prerez priključka	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-40 °C...125 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	Ojačan PA
Material tesnil	HNBR