

# Kotna priključna plošča VABF-S4-2-A2G2-N18

Številka dela: 539720

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                               | Vrednost   |
|--|--|
| Konstruksijska širina                    | 18 mm  |
| Na podlagi standarda                     | ISO 15407-2  |
| Položaj vgradnje                         | poljubno   |
| Delovni tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                         |
| Delovni medij                            | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK         | 0 – brez korozijske obremenitve                                |
| Skladnost z LABS                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Stopnja zaščite                          | IP65<br>NEMA 4   |
| Temperatura okolice                      | -5 °C...50 °C  |
| Teža izdelka                             | 155 g  |
| Način pritrditve                         | s prehodno izvrtino  |
| Material ohišja                          | aluminijeva tlačna litina                                      |