

Nihajna pritrditev SBN-32

Številka dela: 539924

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	361 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pritrdilnega obroča	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material elementa za pritrditev	jeklo, pocinkano
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material ležaja	Bron
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material kotnika	Jeklo