



# Baterija regulatorjev tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Številka dela: 540042

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	DB
Zaščita pred aktiviranjem	Vrtljivi gumb z aretnim mehanizmom
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	na P-letvi neposredno krmiljeni batni regulacijski ventil
Funkcija regulatorja	konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka
Delovni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Največja histereza tlaka	0.5 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-5 °C...50 °C
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	1000 g
Način pritrditve	pritrditve na sprednjo ploščo z opremo
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Material zapornega vijaka	Jeklo pocinkano
Material distančnega zatiča	gnetna aluminijeva zlitina
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnilnega obroča	PVC
Material tesnil	NBR
Material ohišja	Ojačan PA