



Regulatorska plošča VABF-S4-2-R5C2-C-10

Številka dela: 540169

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Konstruksijska širina | 18 mm |
| Na podlagi standarda | ISO 15407-2 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Funkcija regulatorja | konstanten izhodni tlak s sekundarnim odzračevanjem |
| Izbira manometra | možno |
| Delovni tlak | 1 MPa 10 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0.05 MPa...0.85 MPa 0.5 bar...8.5 bar 7.25 psi...123.25 psi |
| Vstopni tlak 1 | 0.5 bar...10 bar |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja zaščite | IP65 NEMA 4 |
| Krmilni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 611 g |
| Način pritrditve, vertikalno povezovanje | na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo |
| Priključek manometra | z držalno spono |
| Material upravljalne enote | PA |
| Material regulatorskega ohišja | Aluminijeva tlačna litina |