



Vertikalna napajalna plošča VABF-S4-2-P1A3-N18

Številka dela: 540174

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna širina	18 mm
Na podlagi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljubno
Delovni tlak	1 MPa 10 bar
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	140 g
Način pritrditve, vertikalno povezovanje	na povezovalni plošči na posamezno priključno ploščo
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina