


Blažilnik
YSRW-DGC-25-KF
Številka dela: 540349

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Blaženje	samonastavljivo mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	brez
Največja hitrost naleta	3 m/s
Način delovanja	potiskanje enosmerno delovanje
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...80 °C
Način pritrditve	s protimatico
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material batnice	visoko legirano jeklo