


**Blažilnik**  
**YSRW-DGC-40-GF**  
Številka dela: 540352

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Značilnost                       | Vrednost                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Velikost                         | 40                                      |
| Blaženje                         | samonastavljivo<br>mehka karakteristika |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                |
| Zaznavanje položaja              | brez                                    |
| Največja hitrost naleta          | 3 m/s                                   |
| Način delovanja                  | potiskanje<br>enosmerno delovanje       |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev       |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura okolice              | -10 °C...80 °C                          |
| Način pritrditve                 | s protimatico                           |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                         |
| Material batnice                 | visoko legirano jeklo                   |