

# Pogonska enota krogelne pipe VZPR-BPD-22-R114

Številka dela: 540515

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil Zasučni pogon
Način upravljanja	električno pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek armature	Rp1 1/4
Prikazovalnik preklopnega položaja	smer gumba = smer pretoka
Nazivni premer DN	32
Delovni tlak pogona	1 bar...8.4 bar
Nazivni tlak armature PN	40
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Teža izdelka	3200 g
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev