

Komplet manometrov DPA-40-10-MA-SET

Številka dela: 540781

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	27
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	z zunanjim navojem
Delovni tlak	10 bar
Razred merilne natančnosti	4
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura okolice	5 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj vgradnje	poljubno
Pnevmatični priključek	R1/8
Teža izdelka	16 g