

Pogonska enota krogelne pipe VZPR-BPD-22-R212

Številka dela: 540874

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	2-potni krogelni ventil Zasučni pogon
Način upravljanja	električno pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Način pritrditve	CNOMO z notranjim navojem
Priključek armature	Rp2 1/2
Prikazovalnik preklpnega položaja	smer gumba = smer pretoka
Nazivni premer DN	63
Delovni tlak pogona	1 bar...8.4 bar
Nazivni tlak armature PN	25
Temperatura medija	-20 °C...150 °C
Temperatura okolice	-20 °C...80 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Teža izdelka	7300 g
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev