


Pogonska enota kroglične pipe

VZPR-BPDH-22-R112R

Številka dela: 540877

FESTO

Sestavljen iz pnevmatičnega zasučnega pogona DAPS, kombiniran s kroglično pipo 2/2 potno VAPB v izvedbi iz nerjavnega jekla.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Konstruktivna zgradba | 2-potna kroglična pipa Zasučni pogon |
| Način vklopa | električni pnevmatičen |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | CNOMO z notranjim navojem |
| Priključek procesnega ventila | Rp1 1/2 |
| Prikazovalnik položaja vklopa | Smer gumba = smer toka |
| Imenski premer DN | 40 |
| Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe | 1 ... 8,4 bar |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 63 |
| Temperatura medija | -20 ... 150 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Opomba o materialu | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS |
| Odobritev za živilsko industrijo | ne |
| Masa izdelka | 7.000 g |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |