

Kombinacija enot za pripravo zraka MSB4N-1/4:H2N3M1-WP

Številka dela: 541432

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Velikost | 4 |
| Serija | MS |
| Zaščita pred aktiviranjem | Vrtljivi gumb z vgrajeno ključavnico |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Finost filtra | 40 µm |
| Izpust kondenzata | ročno obračanje |
| Konstruktivna zgradba | filter regulator z manometrom Proporcionalni standardni naoljevalnik z oljno meglico |
| Funkcija regulatorja | konstanten izhodni tlak z izravnavo predtlaka s sekundarnim odzračevanjem s funkcijo povratnega toka |
| Zaščita posode | Plastična zaščitna košara |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Delovni tlak | 1,5 bar...14 bar |
| Območje regulacije tlaka | 1 bar...12 bar |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 800 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 °C...60 °C |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Razred čistosti zraka na izhodu | stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 1000 g |
| Način pritrditve | z opremo |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/4 NPT |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |
| Material posode | PC |

