


Izhodni modul CPX-8DA

Številka dela: 541482

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Teža izdelka	49 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Stopnja zaščite	odvisno od priključnega bloka
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	Ojačan PA PC
LED-prikazi	1 zbirna diagnostika 8 Kanalna diagnostika 8 Stanje kanala
Diagnostika	kratek stik/preobremenitev na kanal Podnapetost izhodov
Število izhodov	8
Parametriranje	fail-safe na Kanal prisiljevanje na kanal Nedejavni način na kanal Obnašanje po kratkem stiku nadzor modula
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti	tip. 16 mA
Karakteristika izhodov	IEC1131-T2
Preklopna logika izhodov	PNP (pozitivno preklapljanje)
Največji skupni tok izhodov na modul	4 A
Največje tokovno napajanje na kanal	0,5 A (obremenitev žarnice 12 W)
Ločitev potencialov, kanal – kanal	ne
Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo	Da, pri uporabi vmesnega napajanja
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na kanal