


Vklopni ventil MS12-EM-G

Številka dela: 541495

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	ročno
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Način krmiljenja	neposredno
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	poljubno
Smer toka	ni reverzibilna
Teža izdelka	3900 g
Pnevmatični priključek 1	baterijski modul
Pnevmatični priključek 2	Baterijski modul
Pnevmatični priključek 3	G1
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina