


Ventil za počasen dvig tlaka MS12-DL-G

Številka dela: 541497

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja
Način upravljanja	pnevmatično
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	brez
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	neposredno
Dovajanje krmilnega zraka	interni
Smer toka	ni reverzibilna
Ventilska funkcija	2/2
Delovni tlak	2 bar...20 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	3600 g
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 1	baterijski modul
Pnevmatični priključek 2	Baterijski modul
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina