

Robustna cev
PAN-R-8X1,5-SI
Številka dela: 541676

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	8 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	29 mm
Notranji Ø	5 mm
Najmanjši polmer upogibanja	20 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.0316 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 8 mm
Barva	srebrna
Trdota po Shoru	D 62 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-A