

# Robustna cev PAN-R-16X3-SI

Številka dela: 541679

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	16 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	73 mm
Notranji Ø	10 mm
Najmanjši polmer upogibanja	42 mm
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.1262 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 16 mm
Barva	srebrna
Trdota po Shore	D 62 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	TPE-A