


# Odcepní modul MS12-FRM-G

Številka dela: 541681

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                          | Vrednost                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Položaj vgradnje                                    | poljubno                                         |
| Konstruktivna zgradba                               | odcepní modul                                    |
| Delovni tlak                                        | 0 bar...20 bar                                   |
| Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2 | 25000 l/min...42000 l/min                        |
| Delovni medij                                       | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Razred korozijske odpornosti KBK                    | 2 – zmerna korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Temperatura skladiščenja                            | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura medija                                  | -10 °C...60 °C                                   |
| Temperatura okolice                                 | -10 °C...60 °C                                   |
| Teža izdelka                                        | 3000 g                                           |
| Pnevmatični priključek 1                            | baterijski modul                                 |
| Pnevmatični priključek 2                            | Baterijski modul                                 |
| Pnevmatični priključek 3                            | G2                                               |
| Pnevmatični priključek 4                            | G1                                               |
| Material ohišja                                     | aluminijeva tlačna litina                        |