


Odcepní modul MS12N-FRM-G

Številka dela: 541682

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Konstruktivna zgradba | odcepní modul |
| Delovni tlak | 0 bar...20 bar |
| Normalni nazivni pretok v glavni smeri pretoka 1->2 | 25000 l/min...42000 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:] |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -10 °C...60 °C |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 3000 g |
| Pnevmatični priključek 1 | baterijski modul |
| Pnevmatični priključek 2 | Baterijski modul |
| Pnevmatični priključek 3 | 2 NPT |
| Pnevmatični priključek 4 | 1 NPT |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |