


Modul vmesne pozicije DADM-DGC-25-A

Številka dela: 541700

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljubno
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Največja hitrost naleta	3 m/s
Najdaljši čas obračanja	100 ms
Ponovljivost	0.02 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	430 g
Način pritrditve	vpetje na valj DGC
Pnevmatični priključek	QS-4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material omejevalnega vijaka	Jeklo pocinkano
Material tesnil	NBR
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Material vzvoda	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sponke	visoko legirano nerjavno jeklo
Material matice	Jeklo pocinkano
Fina nastavitvev	2 mm
Način delovanja	dvosmerno delovanje