

Manometer MA-27-25-R1/8

Številka dela: 541734

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Nazivna velikost manometra	27
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	4
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Temperatura okolice	0 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbta strani, na sredini
Pnevmatični priključek	R1/8
Materiali v stiku z medijem	Ojačan PA
Material čepa za privitje	ojačan PA
Material ohišja	PA
Material opazovalnega okenca	PS
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	8 g

Značilnost	Vrednost
Številčnica	dvoja številčnica bar (zunaj) psi (znotraj)