


Baterijski blok FED-40

Številka dela: 541998
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Prikazovalna in upravljalna naprava z graficnim LCD-displejem za priključitev na PLC-sisteme, 4 funkcijske tipke.

Tip, ki se opuša. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	53 mm
Višina	109 mm
Dolžina	149 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	512 kByte
Število uporabniških LED	5
Število funkcijskih tipk	4
Število sistemskih tipk	7
Alarmi	1.024
Število sistemskih LED	4
Prikaz	Monokromatski LCD z osvetlitvijo od zadaj
Velikost displeja	4 x 20 znakov
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	120x32 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	0,25 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	1.000 g
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Programirni vmesnik	9,6 k Bd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	NEC 500 Class I, Div. 2