



Kroglična pipa

VZBA-R34-63-32L-F0405-R

Številka dela: 542011

FESTO

v izvedbi iz nerjavnega jekla, 3-potna kroglična pipa z notranjim navojem, L izvrtina 90 stopinj, z vmesnikom ISO 5211 za montažo na zasušne pogone DRD,DRE in DAPS.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	3-potna kroglična pipa L izvrtina
Način vklopa	mehanski
Princip tesnenja	mehak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	Rp3/4
Prikazovalnik položaja vklopa	Smer zareze = smer pretoka
Razpored lukenj na prirobnici	F04 F05
Notranji premer	15 mm
Imenski premer DN	20
Pomožni ročni vklop	brez
Smer pretoka	povraten
Obratovalni tlak procesnega ventila	63
Vklopni moment	11 Nm
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Temperatura medija	-10 ... 140 °C
Pretok Kv, L izvrtina	5,1 m ³ /h
Toleranca pretoka Kv	+/- 20 %
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4408
Informacije o materialu tesnil	PTFE
Informacija o materialu, krogla	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala krogle	1.4401
Informacije o materialu gredi	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala gredi	1.4401
Masa izdelka	1.000 g
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EU-smernici za tlačne naprave
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3