

Precizijski dušilni ventil GRPO-160-1/8-AL

Številka dela: 542025

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Ventilska funkcija | dušilna funkcija |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/8 |
| Način upravljanja | ročno |
| Element za nastavljanje | vrtljivi gumb s številčnico |
| Način pritrditve | na priključni ploščici |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke | 75.8 l/min |
| Delovni tlak | 0 bar...8 bar |
| Temperatura okolice | -10 °C...50 °C |
| Material ohišja | Ojačan PA |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Delovni tlak od 2 proti 1 | 0 bar...0.5 bar |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke od 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi) | 38 l/min |
| Normalni pretok v smeri dušilke 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 129 l/min |
| Delovni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Inertni plini |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura medija | -10 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 110 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne plošče | Gnetna aluminijeva zlitina |
| Material tesnil | NBR PVC |
| Material vijakov | jeklo |