

AS-i modul ASI-8DI-M8-3POL

Številka dela: 542124

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX) v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu s predpisi UK EX v skladu s predpisi ZK RoHS
Znak KC	KC-EMV
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Protieksplzijska zaščita	Cona 2 (ATEX) Cona 2 (UKEX) Cona 22 (ATEX) Cona 22 (UKEX)
Kategorija ATEX, plin	II 3G
Kategorija ATEX, prah	II 3D
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	Ex ec IIC T4 Gc X
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C