


Povezovalni kabel NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Številka dela: 542131

FESTO

predkonfekcioniran, za ventile MEBH.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 175301-803 EN 61076-2-101
Položaj vgradnje	poljuben
Lastnost vodnika	Standarden
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-5 ... 70 °C
Maks. pritezni moment	0,6 Nm pri M12x1 0,4 Nm pri M2,5
Min. premer upogiba kabla	59 mm
Masa izdelka	55 g
Električni priključek 1	Kotna vtičnica, štirikotna oblika, 4-polna, oblika C
Električni priključek 2	Raven vtič, M12x1, 5-polni, A kodiran
Struktura kabla	3 x 0,75 mm ²
Premer kabla	5,9 mm
Dolžina kabla	0,5 m
Imenski presek vodnika	0,75 mm ²
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5 z navojnim vtičem
Barva ohišja	črna
Barva oplaščenja kabla	siva
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	PBT TPE-U(PU)
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkova tlačna litina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Vtičnica pocinkana Bakrena zlitina Vtič, pozlačen