

# Ventil za počasen dvig tlaka MS4-DE-1/8-10V24

Številka dela: 542560

FESTO

za počasno napajanje in odzračitev pnevmatičnih naprav, smer pretoka od leve proti desni.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tikalni
Konstruktivna zgradba	Sedež bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Ventil	2/2
Prikazovalnik položaja vklopa	s priborom
Obratovalni tlak	4 ... 10 bar
b vrednost	0,5
C-vrednost	4,6 l/sbar
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	24V DC
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Masa izdelka	263 g
Električni priključek	Vtič štiriroba oblika po DIN EN 175301-803 Oblika C
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij