

# Linijski portal DHSL-2DGPL25S-HMP20


Številka dela: 543000

FESTO

Sestavljen je iz pogona brez batnice z vodilno osjo in modularne strezne osi, visoko dinamičen s Soft Stop, natančen, robusten. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu.

Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Linearen portal 3.0
Koristno breme	0 ... 6 kg
Pogon Z osi	HMP-20
Vrsta pogona Z osi	pnevmatičen
Vmesni položaj, os Z	1-krat
Gib Z osi	0 ... 400 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,02 mm
Pogon Y osi	2x DGPL-25-SPC11
Vrsta pogona Y osi	servopnevmatično
Vmesni položaj, os Y	2-krat
Gib Y osi	0 ... 1.600 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,02 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 1 mm