


Prostorski portal DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-DGEA25

Številka dela: 543041

FESTO

Sestavljen je iz električne osi z zobatim jermenom in krogličnimi vodili, vertikalna električna ročična os, natančno pozicioniranje. Definiran vmesnik k Festo vrtilnemu in prijemalnemu programu. Naročanje kot montažni sklop ali ze popolnoma sestavljen.

Da dobite neobvezujočo ponudbo, kliknite, prosim, na simbol za Faks povpraševanje zgoraj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Sestav	Prostorski portal 3.0
Koristno breme	0 ... 6 kg
Pogon Z osi	DGEA-25
Vrsta pogona Z osi	električen Zobat jermen DGEA
Vmesni položaj, os Z	poljuben
Gib Z osi	0 ... 800 mm
Ponovljivost v končni legi, os Z	± 0,05 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Z	± 0,05 mm
Pogon Y osi	2x DGE-25-ZR-KF
Vrsta pogona Y osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili 2x
Vmesni položaj, os Y	poljuben
Gib Y osi	0 ... 1.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os Y	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os Y	± 0,1 mm
Pogon X osi	DGE-40-ZR-KF
Vrsta pogona X osi	električen Zobat jermen s krogličnimi vodili
Vmesni položaj, os X	poljuben
Gib X osi	0 ... 3.000 mm
Ponovljivost v končni legi, os X	± 0,1 mm
Ponovljivost v vmesnem položaju, os X	± 0,1 mm