

Priključna vtičnica NECU-G78G5-C2

Številka dela: 543107

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61984
Odobritev	c CSA us (OL)
Teža izdelka	50 g
Električni priključek 1	Doza, ravna, 7/8", 5-polna
Kodiranje vtičev	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Električni priključek 2	Vijačna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Tokovna obremenljivost	8 A
Odpornost proti udarni napetosti	2.5 kV
Dovoljen premer kabla	6 mm...12 mm
Prečni prerez priključka	1.5 mm ²
Stopnja zaščite	IP67
Temperatura okolice	-25 °C...80 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material pokrivne matice	cinkova tlačna litina, nikljana
Material tesnil	FPM NBR
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina, pozlačena