


# Paralelni sklop EAMM-U-D32-40A

Številka dela: 543150

FESTO

primeren za električne pogone.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,05 Nm
Prenosni vrtilni moment	1 Nm
Masa izdelka	300 g