


Paralelni sklop EAMM-U-D60-52C

Številka dela: 543168

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	70,5 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,3 Nm
Prenosni vrtilni moment	5,5 Nm
Masa izdelka	1.630 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS