


# Paralelni sklop EAMM-U-E48-70A

Številka dela: 543234

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	3.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	71,138 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,3 Nm
Prenosni vrtilni moment	5,5 Nm
Masa izdelka	1.300 g
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS