

# Vozlišče Multipol VABE-S6-1LF-C-M1-C36M

Številka dela: 543412

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61984
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	16 pri bistabilnih ventilih 32 pri monostabilnih ventilih
Največji skupni tok	6 A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Odpornost proti udarni napetosti	1.5 kV
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1 A
Stopnja umazanosti	3
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	545 g
Električno krmiljenje	Multipol
Električni priključek	doza/sponska letev
Material pokrova	PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina