

Vozlišče multipol VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Številka dela: 543414

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	16 pri bistabilnih ventilih 32 pri monostabilnih ventilih
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	459 g
Električno krmiljenje	Multipol
Električni priključek	kabel z vtičem
Material pokrova	PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina