

# Vozlišče Multipol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

Številka dela: 543415

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	16 pri monostabilnih ventilih 8 pri bistabilnih ventilih
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 NEMA 4
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	539 g
Električno krmiljenje	Multipol
Električni priključek	19 polov Vtič v skladu s CNOMO E03.62.530.N
Material pokrova	PA
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina