

Baterijski blok FED-2010

Številka dela: 543445

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	91 mm
Višina	267 mm
Dolžina	337 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	32 Mbyte
Ura v realnem času	da
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	64 k
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	12,1"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	SVGA, 800x600 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	1,3 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 45 °C
Dovoljenje	C-Tick
Masa izdelka	2.850 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
Tiskalniški vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Priključnica
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
USB vmesnik	da
Ethernet vmesnik	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet vmesnik, optični 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Certificiranje po NEC 500	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D