

Baterijski blok FED-5000

Številka dela: 543447
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme, z eno funkcijsko tipko.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	101 mm
Višina	307 mm
Dolžina	392 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	32 Mbyte
Število uporabniških LED	1
Število funkcijskih tipk	1
Ura v realnem času	da
Seznam dogodkov	1.024
Sprejemni spomin	32 kByte
Alarmi	1.024
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	64 k
Število sistemskih LED	4
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	15"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	XGA, 1024x768 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	1,5 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 45 °C
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Masa izdelka	3.800 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
Tiskalniški vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Priključnica
PC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni

Značilnost	Vrednost
	Priključnica
Programirni vmesnik	9,6 - 38,4 kBd
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet vmesnik, optični 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Softver za programiranje	FED Designer 6.06 ali višji