

# Baterijski blok FED-5010

Številka dela: 543448

FESTO

Prikazovalna in upravljalna enota z LCD grafičnim displejem za priključitev na PLC sisteme.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vgradna globina	101 mm
Višina	307 mm
Dolžina	392 mm
Maks. debelina prednje plošče	5 mm
Uporabniški spomin	32 Mbyte
Ura v realnem času	da
Odstopanje ure v realnem času	130 s / mesec
Število barv	64 k
Prikaz	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	15"
Backup baterija	3 V / 270 mA litij
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Ločljivost displeja	XGA, 1024x768 Pixel
Imenska delovna napetost DC	24 V
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	1,5 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 spredaj, IP20 zadaj
Temperatura okolice	0 ... 45 °C
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Masa izdelka	3.800 g
AUX vmesnik	Sub-D 9-polni Priključnica
Tiskalniški vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Priključnica
PLC vmesnik	RS232 Sub-D 15-polni Vtič
USB vmesnik	da
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet vmesnik, optični 10 MBd
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS