

Napajalni modul MS4-E-IPM-40-80

Številka dela: 543494

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	109 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	NBR
Material votlega vijaka	aluminijeva tlačna litina
Material modulnega konektorja	aluminijeva tlačna litina
Material vijakov	jeklo