

Membranski sušilnik zraka MS6N-LDM1-1/4-P20

Številka dela: 543652

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | navpično +/- 5° |
| Konstruktivna zgradba | membranski sušilnik |
| Delovni tlak | 3 bar...12.5 bar |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 200 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | delovanje z oljenjem ni mogoče |
| Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka | 20 K |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...60 °C |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Razred čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medija | 2 °C...50 °C |
| Temperatura okolice | 2 °C...50 °C |
| Teža izdelka | 1.05 kg |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo z opremo izbirno: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/4 NPT |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material ohišja | aluminijeva tlačna litina |
| Material posode | gnetna aluminijeva zlitina |