

# Membranski sušilnik zraka MS6N-LDM1-3/8-P40-Z

Številka dela: 543661

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                                   | Vrednost                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Velikost                                                     | 6                                                |
| Serija                                                       | MS                                               |
| Položaj vgradnje                                             | navpično +/- 5°                                  |
| Konstruktivna zgradba                                        | membranski sušilnik                              |
| Delovni tlak                                                 | 3 bar...12.5 bar                                 |
| Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343) | 400 l/min                                        |
| Delovni medij                                                | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                     | delovanje z oljenjem ni mogoče                   |
| Znižanje točke rosišča stisnjenega zraka                     | 20 K                                             |
| Razred korozijske odpornosti KBK                             | 2 – zmerna korozijska obremenitev                |
| Skladnost z LABS                                             | VDMA24364-B2-L                                   |
| Temperatura skladiščenja                                     | -20 °C...60 °C                                   |
| Primerno za živila                                           | Glej razširjene informacije o materialu.         |
| Razred čistosti zraka na izhodu                              | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [1:3:2] |
| Temperatura medija                                           | 2 °C...50 °C                                     |
| Temperatura okolice                                          | 2 °C...50 °C                                     |
| Teža izdelka                                                 | 1.3 kg                                           |
| Način pritrditve                                             | vgradnja v napeljavo<br>z opremo<br>izbirno:     |
| Pnevmatični priključek 1                                     | 3/8 NPT                                          |
| Pnevmatični priključek 2                                     | 3/8 NPT                                          |
| Napotek glede materialov                                     | V skladu z RoHS                                  |
| Material ohišja                                              | aluminijeva tlačna litina                        |
| Material posode                                              | gnetna aluminijeva zlitina                       |