

Membranski sušilnik zraka

LDM1-3/4-D-MAXI-300

Številka dela: 543670


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za suh in čist stisnjen zrak.

Pozor: Za trajno zanesljivo delovanje naprave je potrebno predfiltriranje obratovalnega zraka z najfinejšim filtrom 0,01µm (preostali delci < 0,1µm, preostala vsebnost olja < 0,1 mg/m³)!

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstrukcijska zgradba	Membranski sušilnik
Obratovalni tlak	3 ... 12,5 bar
Normalni imenski pretok	300 l/min
Delovni medij	Razred kakovosti zraka 1:7:1 po DIN ISO 8573-1
Znižanje tlačnega rosišča	20 K
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	2 ... 50 °C
Masa izdelka	1.900 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje